

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FICHE MATERIEL</b> | <b>ETUYEUSE</b> | <b>Ref : 2169</b> |
|-----------------------|-----------------|-------------------|

**Type :** ETUYEUSE  
**Marque :** UHLMANN  
**Modèle :** C300  
**N° de série :** 337  
**Année :** 1994  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 6.10 x 1.90 x 2.10 M  
**Poids :** 4 000 Kg



## ETUYEUSE POUR BLISTER

### Désignation :

#### DESCRIPTION :

L'encartonneuse à mouvement intermittent d'Uhlmann, destinée au conditionnement de lots de blisters de petite et moyenne taille, garantit une fiabilité élevée du processus et une longue durée de vie.  
 L'encartonneuse C300 est idéale pour le conditionnement de blisters.

#### Secteur d'utilisation :

Industrie pharmaceutique, chimique, cosmétique, agroalimentaire, diététique, dispositifs médicaux, fabrication.

#### Caractéristiques principales :

Les postes de travail de l'encartonneuse sont entraînés par le moteur principal.  
 Le panneau de commande comprend des commandes, des voyants lumineux et un clavier.  
 Ce dernier permet le pilotage du système de commande par micro-ordinateur. Les piles de cartons plats sont chargées sur un tapis roulant et transportées vers le magasin de cartons grâce à la force motrice d'un vérin pneumatique. Les cartons sont transportés du magasin à la chaîne de cartons par l'alimentateur de cartons. Pendant le transport sur l'alimentateur de cartons, les cartons sont prélevés du magasin, ouverts, sur-découpés et enfin introduits, une fois formés, dans la chaîne de cartons.  
 Pendant le transport sur la chaîne de cartons, les cartons formés sont remplis de blisters, munis d'une notice, gaufrés d'un code, collés, fermés et acheminés vers le convoyeur de sortie.  
 Le tapis d'accélération transporte les blisters introduits via le convoyeur de transfert jusqu'à l'alimentation du magasin.  
 Les blisters introduits via le tapis d'accélération sont réceptionnés par l'alimentation du magasin.  
 Ils sont ensuite acheminés vers le système de comptage de blisters via un magasin vertical.  
 Ce système assure la distribution du nombre prédéfini de blisters dans les cassettes du convoyeur.  
 Les blisters arrivent ensuite au chargeur de produits pour être insérés dans les cartons formés.  
 Les notices sont introduites dans les cartons avant la pile de blisters grâce à l'unité de pré-insertion.  
 Les notices ne sont chargées que partiellement dans les cartons formés, le chargement final étant effectué

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FICHE MATERIEL</b> | <b>ETUYEUSE</b> | <b>Ref : 2169</b> |
|-----------------------|-----------------|-------------------|

**Type :** ETUYEUSE  
**Marque :** UHLMANN  
**Modèle :** C300  
**N° de série :** 337  
**Année :** 1994  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 6.10 x 1.90 x 2.10 M  
**Poids :** 4 000 Kg



### ETUYEUSE POUR BLISTER

#### Désignation :

simultanément avec la pile de blisters.

Au poste de fermeture, les cartons remplis de blisters sont entièrement fermés, puis évacués de la machine par le convoyeur de sortie.

Livré avec plieuse de notices GUK et système de contrôle de codes ARGUS LAETUS.

#### Équipée :

- Poste de groupage des blisters (programmable) et chargement sur le convoyeur d'amener vers le convoyeur à taquets
- Poste de contrôle avec lecteur Laetus Argus
- Poste de pliage et distribution des notices
- Poste de chargement et d'ouverture des étuis
- Poste de marque par embossage sur l'étui (jeu de caractères complet)
- Poste de fermeture des étuis à pattes alternées
- Poste d'éjection des produits non-conformes

#### Données techniques:

Longueur : 6 000 mm

Largeur : 1 550 mm

Hauteur : 1 700 mm

Poids net : 4 000 kg

Fréquence : 50 Hz

Tension : 380/220 V

Courant nominal : 8 A

Fusible : 20 A max.

Consommation d'air comprimé : 6-10 Nm<sup>3</sup>

Pression d'alimentation : 5-8 bars

Débit : 300 cartons/min max.

**FICHE MATERIEL**

**ETUYEUSE**

**Ref : 2169**

Type : **ETUYEUSE**  
Marque : **UHLMANN**  
Modèle : **C300**  
N° de série : **337**  
Année : **1994**  
Quantité : **1**  
Encombrement : **6.10 x 1.90 x 2.10 M**  
Poids : **4 000 Kg**



---

**ETUYEUSE POUR BLISTER**

**Désignation :**

Formats : 30 x 15 x 65 mm min.  
Formats : 75 x 75 x 150 mm max.  
Format de la notice : 100 x 80 mm min.  
Format de la notice : 210 x 300 mm max.


---

**ETUYEUSE POUR BLISTER**





## ETUYEUSE POUR BLISTER



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2169-etuyeuse-uhlmann/>