

**FICHE MATERIEL**

**ETUYEUSE**

**Ref : 2169**

**Type :** ETUYEUSE  
**Marque :** UHLMANN  
**Modèle :** C300  
**N° de série :**  
**Année :** 1994  
**Quantité :** 1



---

## ETUYEUSE ET BLISTEREUSE POUR BLISTER PVC/ALU

### Désignation :

Cette Etuyeuse est vendue avec la BLISTEREUSE UHLMANN modèle UPS 1060.  
(voir ligne ref: 1998). Vendue en l'état.

### Équipée :

#### Blistéreuse :

- Support de bobine pour film PVC ou Aluminium
- Poste de thermoformage du film PVC par un outillage à plat
- Poste de distribution du produit par un bol vibrant avec une rampe de chargement des alvéoles ou boîte universelle de remplissage des alvéoles
- Poste de contrôle du contenu des blisters avec une caméra Scanware (modèle DOM-33/SU)
- Poste d'éjection des blisters non conformes
- Poste de thermoscellage des blisters avec le film en aluminium par un outillage à plat avec un poste d'impression par embossage (jeu de caractères complet).
- Poste de réglage de la longueur du blister sur le cycle de la machine mécanique
- Poste de découpe des blisters par un outillage "emporte pièce"
- Poste de groupage et convoyage des blisters vers l'étuyeuse

#### Étuyeuse :

- Poste de groupage des blisters (programmable) et chargement sur le convoyeur d'amener vers le convoyeur à taquets
- Poste de contrôle avec lecteur Laetus Argus
- Poste de pliage et distribution des notices
- Poste de chargement et d'ouverture des étuis
- Poste de marque par embossage sur l'étui (jeu de caractères complet)
- Poste de fermeture des étuis à pattes alternées
- Poste d'éjection des produits non-conformes

**FICHE MATERIEL**

**ETUYEUSE**

**Ref : 2169**

**Type :** ETUYEUSE  
**Marque :** UHLMANN  
**Modèle :** C300  
**N° de série :**  
**Année :** 1994  
**Quantité :** 1



---

## ETUYEUSE ET BLISTEREUSE POUR BLISTER PVC/ALU

### Désignation :

Dimensions des formats acceptables sur l'étuyeuse :

A : 30 - 75 mm  
B : 15 - 75 mm  
C : 65 - 150 mm

Outils actuels de la blistereuse :

1 Format PVC/ALU pour comprimés ronds de diamètre 7.10 x 3.8 mm  
Dimensions du blister : 60 x 80 mm  
16 comprimés par blister  
8 Blisters par cycle

1 Format PVC/ALU pour comprimés ronds de longueur 10 x 5 x 3.3 mm  
Dimensions du blister : 43 x 111 mm  
12 Comprimés par blister  
12 Blisters par cycle

1 Format PVC/ALU pour comprimés ronds de diamètre 13 x 4.3 mm  
Dimensions du blister : 43 x 111 mm  
10 Comprimés par blister  
12 Blisters par cycle

1 Format PVC/ALU pour comprimés de diamètre 10.25 x 5 mm  
Dimensions du blister : 43 x 111 mm  
10 Comprimés par blister  
12 Blisters par cycle

**FICHE MATERIEL**

**ETUYEUSE**

**Ref : 2169**

**Type :** ETUYEUSE  
**Marque :** UHLMANN  
**Modèle :** C300  
**N° de série :**  
**Année :** 1994  
**Quantité :** 1



---

### **ETUYEUSE ET BLISTEREUSE POUR BLISTER PVC/ALU**

#### **Désignation :**

Capacité de production maximale de la ligne : 300 blisters/ minute

Un grand stock de pièces représentant 14 caisses/palettes est vendu avec la ligne, d'une valeur approximative de 850 000,00 € à l'achat.

La blistèreuse est équipée d'un refroidisseur de marque MTA en parfait état.

La ligne est fonctionnelle en l'état.

Dimensions d'encombrement de la ligne :

- Blistèreuse : 6.50 x 2.00 x 2.20 M
- Étuyeuse : 6.10 x 1.90 x 2.10 M
- Refroidisseur MTA : 1.20 x 0.65 x 1.20 M
- 14 palettes de pièces et formats : 1.20 x 0.80 x 1.10 M
- 2 chariots support de format : 1.30 x 0.90 x 1.60 M

380V

8 Bars


50A

---

**ETUYEUSE ET BLISTEREUSE POUR BLISTER PVC/ALU**



**ETUYEUSE ET BLISTEREUSE POUR BLISTER PVC/ALU**



## ETUYEUSE ET BLISTEREUSE POUR BLISTER PVC/ALU



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2169-etuyeuse-uhlmann/>

Lien vidéo 1

[https://www.youtube.com/embed/8V-4WgO6jNU?si=Vr2d8RSEo\\_MFY\\_cf](https://www.youtube.com/embed/8V-4WgO6jNU?si=Vr2d8RSEo_MFY_cf) title="YouTube video player"

